

PHILIPS

超声探头穿刺架

介入精品 经方质造

- 整体式设计, 无任何零配件, 不易丢失
- 316L不锈钢材质, 防腐防锈能力强
- 表面纯手工抛光处理
- 关节部位加强设计, 确保超声探头装配稳定可靠
- 适配23-11G, 3Fr-9Fr任意针型, 适用性广
- 穿刺角度可调, 精准度高, 独特的锥形孔设计, 锁定一步到位
- 针架实现轻松分离

Philips 超声探头穿刺架列表

穿刺架型号	适配探头型号	探头类型	适配针型/针道长度
JSM-069	C5-1(CX50,EPIQ5,EPIQ7)	大凸	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-073	C5-2(ENVISOR,HD6,HD7XE,HD9,HD15)	大凸	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-087	C5-2(ClearVue)	大凸	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-162	C9-2	大凸	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-168	C3540	大凸	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-173	C6-2/C6-3	大凸	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-257	C5-2(VISIQ)	大凸	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-311	C5-2(Lumify)	大凸	14-22G,3Fr-6Fr/3.5cm
JSM-044	L12-4/L12-3	线阵	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-046	L12-5 50mm	线阵	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-145	L12-5 38mm	线阵	18-20G/2.5cm
JSM-084	eL18-4	线阵	14-22G,3Fr-6Fr/3.5cm
JSM-099	L12-3(HD5/6/7/11/15/7XE)	线阵	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-153	L9-3	线阵	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-170	L12-4(SPARQ,CX30)	线阵	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-147	L17-5/L18-5	线阵	18-20G/3cm
JSM-148	L11-3	线阵	18-20G/3cm
JSM-312	L12-4(Lumify)	线阵	16-18G,3Fr-9Fr/2.5cm

穿刺架型号	适配探头型号	探头类型	适配针型/针道长度
JSM-175	C8-5(Affiniti 50/70, EPIQ 5/7/7C,ENVISOR, HD7XE,HD9/11/15,IU22, IE33,CX30/50)	小凸	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-026	PA4-2/S4-2	相控阵	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-094	S4-1/P4-1	相控阵	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-096	S4-1(ClearVue)	相控阵	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-034	S5-1	相控阵	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-120	S8-3	相控阵	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-313	S4-1(Lumify)	相控阵	14-22G,3Fr-6Fr/3.5cm
JEM-023	C8-4v/C9-3v/C10-3v	腔内(经阴)	16-18G/14cm
JEM-021	C9-4v(Affiniti/SPARQ)	腔内(经阴)	16-18G/14.5cm
JEM-035	C9-4v(ClearVue)	腔内(经阴)	16-18G/15cm
JEM-040	3D9-3v	腔内4D(经阴)	16-18G/17cm
JEM-001	C9-5ec/C9-5 ICT	腔内(经直肠)	16-18G/10cm
JEM-004	C10-4ec	腔内(经直肠)	16-18G/11cm
JEM-030	BP10-5ec/C9-4ec(HD7XE,HD9)	腔内(经直肠)	16-18G/15.5cm
JSM-154	X6-1	4D(矩阵)	14-22G,3Fr-6Fr/3.5cm
JSM-238	VL13-5	4D	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm
JSM-210	V6-2	4D	11-23G,3Fr-9Fr/3.5cm

(特殊需求可定制,更多型号请致电咨询)

